

CMBE

KONSTANT VANDTRYK I ALLE TAPPESTEDER

- Én samlet enhed – nem installation og minimalt vedligehold
- Frekvensstyret tilpasning af vandtryk – hæves og sænkes via simpel betjening
- Permanentmagnet-motor – høj virkningsgrad, lav elregning
- Indbygget kontraventil og tørløbssikring – høj driftssikkerhed
- Mulighed for tilslutning til BMS-system – nem overvågning af drift



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Anlægstryk: Op til 10 bar

Medietemperatur: 0 til +60 °C

Omgivelsestemperatur: Op til +55 °C

Relativ luftfugtighed: Op til 95 %

Spændingsområde: 1x110-240 V, 50/60 Hz

Kapslingsklasse: IP55

Materiale: Rustfrit stål

Støjniveau: ≤ 55 dB(A)

Start/stop hyppighed: Op til 100 i timen

Godkendelser: Godkendt til drikkevand

<div>Antal lejligheder</div> <div>Antal etager</div>	1-3	4-20	21-50	51-150	151-200
10		3-62	5-62		
9		3-62	5-62		
8		3-62	5-62	10-54	
7	1-44	3-62	5-62	10-54	
6	1-44	3-62	5-62	10-54	
5	1-44	3-62	5-31	10-54	10-54
4	1-44	3-30	5-31	10-27	10-54
3	1-44	3-30	5-31	10-27	10-27
2	1-44	3-30	5-31	10-27	10-27
1	1-44	3-30	5-31	10-27	10-27

Forudsætninger

Forudsat tilløbstryk fra det offentlige vandforsyning på ca. 2,5 bar

1 etage = 3 meter

1 lejlighed = 1 bruser, 1 håndvask, 1 køkkenvask, 1 WC

Eksempel: 25 lejligheder, 5 etager = CMBE 5-31