

SOLOLIFT2

LØFTER SPILDEVAND TIL
AFGANGSLEDNING OVER
INSTALLATIONSNIVEAU

- Fleksibel installation – 5 modeller til tømning af sanitære installationer, hvor der ikke er mulighed for bortledning via et afløbsrør med naturlig hældning
- Solid, svejset beholder – ingen risiko for lækage ved tilstopning
- Udtagelig motor og pumpeenhed – nem service og ingen beskidte hænder
- Fleksibel konstruktion – mulighed for flere rørstørrelser til ind- og udløb
- Indbygget termisk motorbeskytter – ingen risiko for overophedning



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spændingsområde: 1x220-240 V

Maks. medietemperatur: 50 °C

(C-3 75 °C konstant, 90 °C i op til 30 minutter)

Kapslingsklasse: IP44

Omgivelsestemperatur: +5 til +35 °C

pH-værdi: 4-10

