

MAGNA1

AVANTAGES

- **Solution économique pour le remplacement**
- Convient aux installations de chauffage et de climatisation
- Position flexible de la tête du circulateur
- Maintenance minimale et longue durée de vie
- Mode de régulation / fonctionnement : pression proportionnelle, pression constante, courbe constante



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur max. : **18 m**

Débit max. : **70 m³/h**

Puissance max. : **1550 W**

Raccords : **G1½ à DN 100**

Température du liquide : **-10 °C à +110 °C**

Température ambiante : **0 °C à +40 °C**

Pression de service nominale : **6/10/16 ba r**

Corps de pompe acier inoxydable disponible :
25-40 à 65-100

Indice de rendement : **EEI ≤ 0.23**