

CIRCULATIEPOMP VOOR  
VERWARMING

# MAGNA1

## VOORDELEN

- **Gunstig geprijsde vervangingspomp**
- Geschikt voor zowel verwarmings- als koeltoepassingen
- Flexibele richting van de pompkop
- Minimaal onderhoud en lange levensduur



# TECHNISCHE GEGEVENS

Max. opvoerhoogte: **18 m**

Max. debiet: **70 m<sup>3</sup>/u**

Max. vermogen: **1550 W**

Aansluitingen: **G1½ to dN 100**

Vloeistoftemperatuur: **-10° c tot +110° c**

Omgevingstemperatuur: **0° c tot +40° c**

Nominale systeemdruk: **6/10/16 bar**

Roestvast stalen pomphuis: **25-40 to 65-100**

Rendement: **EEI≤0.23**